

SAIE-M12S-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, Numero di poli: 5
Nr.Cat.	1312980000
Tipo	SAIE-M12S-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116151
CPZ	20 Pezzo

SAIE-M12S-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 9,86 g

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP68
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Numero di poli	5
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	60 V
Tipo di collegamento	Maschio		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12	Grado di protezione	IP68
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Numero di poli	5
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	60 V
Tipo di collegamento	Maschio		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Foglio dati

SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema dei poli

