

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Giunto, versione FreeCon per connettori LWL PushPull
Var.14 secondo IEC 61076-3-117 in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presca di collegamento, FreeCon, SCRJ, Inserto, IP65
Nr.Cat.	1318150000
Tipo	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 20.07.52 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	43,9 mm	Profondità (pollici)	1,728 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2,047 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1,614 inch
Peso netto	224,56 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Colori	argento	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato	Tipo di montaggio	Montaggio vite

Caratteristiche ottiche giunto LWL

Attenuazione d'inserzione (giunto LWL) < 0,2 dB

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-03-92	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni



UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Data di creazione 9 marzo 2023 20.07.52 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato




Bottom view

Disegno quotato




Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Front view

Disegno quotato



Side view