

**SFX 9/24 S MC NE BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, blu
Nr.Cat.	1323480000
Tipo	SFX 9/24 S MC NE BL
GTIN (EAN)	4050118125870
CPZ	120 Pezzo
stampante compatibile	2715590000 2438520000 2438510000
Prodotto alternativo	1323490000

Foglio dati

SFX 9/24 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,8 mm
Posizione verticale	24 mm
Larghezza	13,62 mm
Peso netto	0,738 g

Profondità (pollici)	0,031 inch
Altezza (pollici)	0,945 inch
Larghezza (pollici)	0,536 inch

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Dati generali

Alogenici	No
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colori	blu
Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Materiale	poliammide 66
Versione	Montaggio con fascette saccavato

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6
Dimensioni del campo di siglatura	23,9 x 9 mm
Larghezza	13,62 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Segnafili e segnacavi

Segnafili e segnacavi

Alogenici	No
Diametro esterno del conduttore, max.	40 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 500 mm ²

Diametro esterno conduttore	7 - 40 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02

ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 12.0	27-28-11-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

SFX 9/24 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni