

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le barre collettrici offrono la possibilità di collegare un gran numero di cavi con un piccolo ingombro. Inoltre, è possibile l'integrazione nelle nostre morsettiera per l'installazione nell'edificio, oppure è possibile utilizzare le nostre barre per sostenere lo schermo del cavo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Portabarra, acciaio, zincato@
Nr.Cat.	1340870000
Tipo	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
CPZ	10 Pezzo

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	25 mm
Posizione verticale	25 mm
Larghezza	15 mm
Peso netto	24,388 g

Profondità (pollici)	0,984 inch
Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza (pollici)	0,591 inch

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C

Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
--------------------------------	--------

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
	Tipo di montaggio

	Montaggio diretto
--	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio, zincato@
-----------	-------------------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166
ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-40-06-07

ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
---------------------	---------------------------------

Dati ingegneristici	WSCAD
---------------------	-----------------------

Documentazione utente	Beipackzettel SH_4C.pdf
-----------------------	---

Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--