

**DKB CC 15/45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MetalliCard, Strisce adesive, 15 x 45 mm, trasparente
Nr.Cat.	<a href="#">1341170000</a>
Tipo	DKB CC 15/45
GTIN (EAN)	4050118145441
CPZ	240 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 11.59.17 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## DKB CC 15/45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	0,01 mm	Profondità (pollici)	0 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1,772 inch
Peso netto	0,24 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...160 °C

## Dati generali

Adesivo	Acrilato modificato	Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	trasparente	Industrie consigliate	Energia, Processo
Larghezza	45 mm	Materiale	Pellicola in poliestere
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Strisce adesive	Versione	autoadesivo

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

