

WM4 C I SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Inserto, per pinza crimpatrice
Nr.Cat.	1344960000
Tipo	WM4 C I SET
GTIN (EAN)	4050118149036
CPZ	1 Pezzo

WM4 C I SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e pesi

Peso netto 23 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -40 °C

Temperatura d'esercizio continuo, max. 85 °C

Dati tecnici

Approvazioni	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Corrente di dimensionamento	35 A
Diametro cavo, esterno, max.	7 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5,5 mm
Filettatura (esterna)	M 12	Grado di lordura	2
Grado di protezione	IP65, IP67, IP2x aperto	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²	Tensione di dimensionamento	1500 V DC (IEC)

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	WM4 C TÜV certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	PV Stecker
Cataloghi	Catalogues in PDF-format