

**PAC-UNIV-HE40-HE40-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo preconfezionato, PAC
Nr.Cat.	<a href="#">1349700025</a>
Tipo	PAC-UNIV-HE40-HE40-2M5
GTIN (EAN)	4032248211258
CPZ	1 Pezzo

**PAC-UNIV-HE40-HE40-2M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 358 g

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

**Dati generali**

Adatto a	segnali digitali	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P	Diámetro esterno	11,7 ± 1 mm
Interfaccia PLC	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P	Lunghezza del cavo	2,5 m
Materiale	PVC	Numero di poli, min.	40 poli
Sezione del conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>		

**Dati elettrici**

Capacità filo / fili	300 pF/m	Capacità filo / schermatura	300 pF/m
Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Resistenza	≤ 150mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tensione nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)