

IE-ANT-O-BG-360-6-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna WLAN, Antenna omnidirezionale, Banda da 2,4 GHz, Guadagno di 6 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP67, Impedenza: 50 Ω
Nr.Cat.	1367090000
Tipo	IE-ANT-O-BG-360-6-NF
GTIN (EAN)	4050118186352
CPZ	1 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2023-12-01
Prodotto alternativo	2788110000

Data di creazione 15 marzo 2023 22.02.23 CET

IE-ANT-O-BG-360-6-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9,842 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	0,472 g

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	80 °C

Dati tecnici

Gamma di frequenze	2400 - 2500 (Mhz)	Guadagno d'antenna	6 dBi
Impedenza	50 Ω	Irraggiamento	Omnidirezionale
Larghezza fascio 3dB (orizzontale)	360°	Larghezza fascio 3dB (verticale)	30°
Polarizzazione	Verticale	Potenza composta max.	25 W
Tilt elettrico verticale	0°	Tipo di collegamento	1 Tipo N femmina, sotto
VSWR	< 1,8		

Dotazione

Dotazione	1 antenna, 1 angolare di fissaggio, 2 morsetti per montaggio traliccio
-----------	--

Materiale della custodia

Colori	Grigio chiaro	Materiale base della custodia	Fibra di vetro
--------	---------------	-------------------------------	----------------

Condizioni ambientali

Campo d'applicazione	per uso interno ed esterno	Carico del vento	Frontale, Laterale, 3 N, a 160 Km/h
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	80 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 10.0	19-07-01-05
ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 12.0	19-07-01-05

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

IE-ANT-O-BG-360-6-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Download

Documentazione utente	Mounting instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	
