

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna WLAN, Antenna direzionale, Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz), Guadagno di 9 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP67, Impedenza: 50 Ω
Nr.Cat.	1367140000
Tipo	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
GTIN (EAN)	4050118186338
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 22.02.46 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	101 mm	Altezza (pollici)	3,976 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Peso netto	135,06 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	80 °C

Dati tecnici

Gamma di frequenze	Banda 1: 2400 - 2500 (MHz), Banda 2: 5150 - 5875 (MHz)	Guadagno d'antenna	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi
Impedenza	50 Ω	Irraggiamento	Direzionale
Larghezza fascio 3dB (orizzontale)	Banda 1: 75°, Banda 2: 55°	Larghezza fascio 3dB (verticale)	Banda 1: 55°, Banda 2: 55°
Polarizzazione	Verticale	Potenza composta max.	10 W
Tilt elettrico verticale	Banda 1: 0°, Banda 2: 0°	Tipo di collegamento	1 Tipo N femmina, sotto
VSWR	< 2	rapporto fronte-retro	Banda 1: 15 dB, Banda 2: 15 dB

Dotazione

Dotazione	1 antenna, 1 montaggio a parete
-----------	---------------------------------

Materiale della custodia

Colori	grigio	Materiale base della custodia	PC
--------	--------	-------------------------------	----

Condizioni ambientali

Campo d'applicazione	per uso interno ed esterno	Carico del vento	Frontale, Laterale, 7 N, a 160 Km/h
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	80 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 10.0	19-07-01-05
ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 12.0	19-07-01-05

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Documentazione utente

[Mounting instructions](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure