

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Passaggio parete, Numero di poli: 4, Codifica: D, M12, 50 V |
| Nr.Cat. | 1380640000 |
| Tipo | SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5 |
| GTIN (EAN) | 4050118182477 |
| CPZ | 1 Pezzo |

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 47 g

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Campo di temperatura custodia | -40 ... +85 ° C | Cicli di inserimento | ≥ 200 |
| Codifica | D | Collegamento schermato | Sì |
| Corrente nominale | 4 A | Diametro del cavo | 6.5 mm, 6.6 mm, 7.3 mm, 8.3 mm |
| Diametro del cavo, max. | 6,5 | Grado di lordura | 3 |
| Grado di protezione | IP67 | Numero di poli | 4 |
| Pressacavi | M 16 | Sezione di collegamento, max. | 0,5 mm ² |
| Sezione di collegamento, min. | 0,34 mm ² | Superficie dei contatti | dorata |
| Tensione nominale | 50 V | Tensione nominale | 50 V |
| Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare | | |

Dati tecnici generali

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Campo di temperatura custodia | -40 ... +85 ° C | Cicli di inserimento | ≥ 200 |
| Codifica | D | Corrente nominale | 4 A |
| Filettatura del collegamento | M12 | Grado di lordura | 3 |
| Grado di protezione | IP67 | Numero di poli | 4 |
| Pressacavi | M 16 | Superficie dei contatti | dorata |
| Tensione nominale | 50 V | Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |