

SAI-WDF-4P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	139240000
Tipo	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
CPZ	1 Pezzo

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 23 g

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Codifica	M8 = nessuno
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	CuZn	Numero di poli	4
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	30 V

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Codifica	M8 = nessuno
Corrente nominale	4 A	Filettatura del collegamento	Femmina M8, Maschio M8
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	CuZn
Materiale dei contatti	CuZn	Numero di poli	4
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	30 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN


SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato



Schema elettrico



Schema dei poli



Schema dei poli

