

KLBU 10-20 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, PA 66 GF 30
Nr.Cat.	1403050000
Tipo	KLBU 10-20 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204773
CPZ	1 Pezzo

KLBUE 10-20 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	63,6 mm	Profondità (pollici)	2,504 inch
Posizione verticale	67,5 mm	Altezza (pollici)	2,657 inch
Larghezza	39,6 mm	Larghezza (pollici)	1,559 inch
Peso netto	99 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-25
Temperatura d'esercizio continuo, max.	105		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------------------------	----	-------------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura, Con resistore	Guida	TS 27
----------	--	-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	PA 66 GF 30	Colori	nero, grigio argento
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Tensione nominale	230 V AC
-------------------	----------

Generale

Guida	TS 27	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------	-------	-------------------------	-------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	10 mm
Lunghezza di spellatura	30 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

