

**KLBUE 4-13.5 RC TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, PA 66 GF 30
Nr.Cat.	<a href="#">1403090000</a>
Tipo	KLBUE 4-13.5 RC TS35
GTIN (EAN)	4050118205206
CPZ	1 Pezzo

**KLBUE 4-13.5 RC TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	55,6 mm	Profondità (pollici)	2,189 inch
Posizione verticale	67,5 mm	Altezza (pollici)	2,657 inch
Larghezza	37,5 mm	Larghezza (pollici)	1,476 inch
Peso netto	81,8 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-25
Temperatura d'esercizio continuo, max.	105		

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------------------------	----	-------------------------	-------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per collegamento di schermatura, Con resistore	Guida	TS 35
----------	--	-------	-------

**Dati dei materiali**

Materiale	PA 66 GF 30	Colori	nero, grigio argento
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	230 V AC
-------------------	----------

**Generale**

Guida	TS 35	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------	-------	-------------------------	-------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Diametro del cavo, max.	13,5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
Lunghezza di spellatura	24,3 mm		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

**KLBUE 4-13.5 RC TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel\\_KLBUE\\_RC.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**KLBUE 4-13.5 RC TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

