

IE-PS-ST-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL ST secondo IEC 61754-2 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Spina ST, Singlemode, IP20
Nr.Cat.	1414680000
Tipo	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
CPZ	1 Pezzo

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	47 mm	Profondità (pollici)	1,85 inch
Posizione verticale	9,6 mm	Altezza (pollici)	0,378 inch
Larghezza	9,6 mm	Larghezza (pollici)	0,378 inch
Peso netto	5 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...90 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C	Temperatura d'esercizio , max.	80 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	ST
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Spina ST, Singlemode	Diametro guaina, max.	3,2 mm
Diametro guaina, min.	2,6 mm	Forza di estrazione del cavo, min.	100 N
Grado di protezione	IP20	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato	Materiale calotta antipolvere	TPE
Materiale del passacavo antipiegamento	TPE	Materiale ghiera	Zirconia
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Tipo di filo	GOF, Singlemode		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-2
--------------------	-------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Omologazioni

Omologazioni	
--------------	---

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Disegno quotato

