


**THM FS 76.2/50.8 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 50.8 x 76.2 mm, argento
Nr.Cat.	<a href="#">1415650000</a>
Tipo	THM FS 76.2/50.8 SI
GTIN (EAN)	4050118219548
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM FS 76.2/50.8 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm
Posizione verticale	50,8 mm
Larghezza	76,2 mm
Peso netto	445 g

Profondità (pollici)	0,003 inch
Altezza (pollici)	2 inch
Larghezza (pollici)	3 inch

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato
Approvazione secondo UL 969	Sì
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Larghezza	76,2 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Siglatura di apparecchi
Processo di stampa	Trasferimento termico

Alogenici	Sì
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	argento
Materiale	poliestere
Numero per rotolo	500
Versione	autoadesivo

## Marcatori per apparecchi

Alogenici	Sì
-----------	----

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04

ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 12.0	27-28-11-04

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM FS 76.2/50.8 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

