


H35,0/30 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, rosso
Nr.Cat.	1418020000
Tipo	H35,0/30 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221466
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 9 marzo 2023 21.41.39 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,856 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore rosso	Versione	Standard

Terminali

Descrizione articolo	DIN	Diametro del collare (D2)	12,7 mm
Colore		L1 in mm	
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	Lunghezza di spellatura	30 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm		19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Download

Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

