

**HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versione   | Telai                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1428960000</a> |
| Tipo       | HDC MF 10B AC              |
| GTIN (EAN) | 4050118233223              |
| CPZ        | 1 Pezzo                    |

**HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 34,4 mm  | Profondità (pollici) | 1,354 inch |
| Posizione verticale | 36,4 mm  | Altezza (pollici)    | 1,433 inch |
| Larghezza           | 64 mm    | Larghezza (pollici)  | 2,52 inch  |
| Peso netto          | 67,541 g |                      |            |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Dati di collegamento PE**

|  |                     |                                    |                     |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Coppia di serraggio max. collegamento PE | 1,2 Nm              | Sezione di collegamento cavo, max. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento cavo, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup> | Tipo di collegamento PE            | Collegamento a vite |

**Dati generali**

|                      |                        |                |   |
|----------------------|------------------------|----------------|---|
| Cicli di inserimento | ≥ 500                  | Grandezza      | 4 |
| Materiale            | Pressofusione di zinco | Numero di slot | 3 |
| Serie                | ModuPlug               |                |   |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ETIM 8.0    | EC002312    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-06 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-06 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-06 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202      |

**Download**

|  |  |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                             |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Cataloghi  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure   | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**HDC MF 10B AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**