

**SAI-M23-GS-L-11/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Simile alla figura**

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Versione   | Connettore per sensori/attuatori, Custodia vuota |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1440130000</a>                       |
| Tipo       | SAI-M23-GS-L-11/17                               |
| GTIN (EAN) | 4050118246193                                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                                          |

## SAI-M23-GS-L-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 75 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C Temperatura d'esercizio , max. 125 °C

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                               |               |                               |                      |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| Campo di temperatura custodia | -40...+125 °C | Cicli di inserimento          | > 1000               |
| Collegamento schermato        | Sì            | Diametro del cavo, max.       | 17 mm                |
| Diametro del cavo, min.       | 11 mm         | Grado di lordura              | 3                    |
| Grado di protezione           | IP67, IP69K   | Materiale base della custodia | Lega di rame e zinco |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC003556    |
| ETIM 8.0    | EC003556    | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Omologazioni

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E344862     |

## Download


|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |

**SAI-M23-GS-L-11/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Disegno quotato**

# Cable connector

