

**CP DC UPS TF05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie all'ampia gamma di varianti con tensioni di uscita da 5, 12, 24 e 48 V e alle numerose omologazioni internazionali, sono adatti all'uso in tante applicazioni diverse. L'intervallo di potenza si estende da 35 a 350 W. L'adattabilità individuale rende PRO-PM la scelta ideale per molti macchinari standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione

Nr.Cat. [1444480000](#)

Tipo CP DC UPS TF05

GTIN (EAN) 4050118249767

CPZ 1 Pezzo

**CP DC UPS TF05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 30 g

**Dati generali**

Grado di protezione IP20

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001578    | ETIM 7.0    | EC003250    |
| ETIM 8.0    | EC003250    | ECLASS 9.0  | 27-06-20-11 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Documentazione utente [Operating instruction](#)  
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)