

IE-FSMZ2FY0002MSJOSD0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE preconfezionati, cavo patch FO, singlemode, giallo,
Connettore SC-RJ IP20 e SC duplex IP20

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, SCRJ IP20, SC Duplex IP20, 9 µm, LSZH, 2 m
Nr.Cat.	1449410000
Tipo	IE-FSMZ2FY0002MSJOSD0
GTIN (EAN)	4050118253740
CPZ	1 Pezzo

IE-FSMZ2FY0002MSJOSDO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	2 m	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	58 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	75 °C
Temperatura di posa	-5 °C...50 °C		

Norme

Connettori a norma	IEC 61754-24, IEC 61754-4
--------------------	---------------------------

Connettore maschio dx

Connettore a destra	SC Duplex IP20
---------------------	----------------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	SCRJ IP20
-----------------------	-----------

LWL

Tipo di filo	Singlemode, OS1
--------------	-----------------

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto	60 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	30 mm
-----------------------------------	-------	--	-------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	SC-RJ, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	giallo	Denominazione secondo norma	I-V(ZN)Y
Diametro guaina	3*6 mm	Diametro nucleo	9 µm
Materiale rivestimento	LSZH	Rivestimento primario	245 µm
Struttura cavo	ZIPCORD		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Data di creazione 14 marzo 2023 20.50.52 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

Foglio dati**IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

