

**IE-FC-SFP-KNOB****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FrontCom, Telaio singolo, Copertura in plastica, Bloccaggio manopola di comando
Nr.Cat.	<a href="#">1450510000</a>
Tipo	IE-FC-SFP-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255454
CPZ	1 Pezzo

## IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	27,5 mm	Profondità (pollici)	1,083 inch
Posizione verticale	134 mm	Altezza (pollici)	5,276 inch
Larghezza	67 mm	Larghezza (pollici)	2,638 inch
Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	322,53 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

## Dati generali

Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Materiale coperchio	Policarbonato PC
Materiale struttura	Pressofusione di zinco	Tipo di prodotto	Telaio singolo, Copertura in plastica, Bloccaggio manopola di comando

## Standard generali

Certificato Nr. (DNVGL)	TAA000022B
-------------------------	------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">FrontCom Vario Single Frame EN</a> <a href="#">FrontCom Vario Single Frame DE</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

Data di creazione 7 marzo 2023 9.29.04 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

**IE-FC-SFP-KNOB**

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

**Disegni**


info@weidmueller.com

**Disegno quotato**




Unità di misura: mm

**Sezione di montaggio**




Unità di misura: mm

**Disegno quotato**



Unità di misura: pollici

**Sezione di montaggio**



Unità di misura: pollici