

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | FrontCom, Inserto piastra, non schermate, 1x dati, 2x segnale |
| Nr.Cat. | 1450650000 |
| Tipo | IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25 |
| GTIN (EAN) | 4050118255348 |
| CPZ | 1 Pezzo |

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 23 mm | Altezza (pollici) | 0,906 inch |
| Larghezza | 51,5 mm | Larghezza (pollici) | 2,028 inch |
| Lunghezza | 90,5 mm | Lunghezza (pollici) | 3,563 inch |
| Peso netto | 15 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C | | |

Dati generali

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Materiale | Policarbonato PC | Tipo di prodotto | Inserito piastra, non schermate |
|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|

Inserti

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| Inserito segnale, D-Sub, 9 poli / VGA / HDMI | 1 | Inserito, dati | 1 |
| Inserito, segnale, D-Sub, 25 poli | 1 | | |

Standard generali

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|---------|
| N° certificato (CSA) | 2000039-80039714 | N° certificato (cURus) | E223801 |
|----------------------|------------------|------------------------|---------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000456 | ETIM 7.0 | EC000456 |
| ETIM 8.0 | EC000456 | ECLASS 9.0 | 27-18-28-06 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E223801 |

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[GL_FrontCom](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

