

HDC HP ABGH COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La custodia di protezione è realizzata con alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare.

Gli alti standard di protezione da acqua e polvere, così come una resistenza agli urti particolarmente elevata, sono le caratteristiche distintive di questa serie di custodie.

Un sofisticato rivestimento superficiale a doppio strato assicura anni di affidabilità.

Tutte le viti, i contatti a crimpare e le altre parti accessorie esterne sono realizzate in acciaio inox resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Copertura
Nr.Cat.	1473470000
Tipo	HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN)	4050118279917
CPZ	1 Pezzo

HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	41,3 mm	Larghezza (pollici)	1,626 inch
Diametro	55 mm	Peso netto	121 g

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 120 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Colori	Nero (simile a RAL 9005)	Materiale della custodia	Alluminio pressofuso
Materiale di tenuta	EPDM	Serie	HighPower
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo	Copertura

Dimensioni

Larghezza	41,3 mm
-----------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	58992_HDC_HP_ABGH_COVER_00_BLATT.pdf
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN