

**CC-M 15/60 2X3 ST SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.

Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, argento
Nr.Cat.	<a href="#">1474270000</a>
Tipo	CC-M 15/60 2X3 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118290738
CPZ	1 Pezzo

**CC-M 15/60 2X3 ST SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	0,5 mm	Profondità (pollici)	0,02 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Peso netto	3,3 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -55...130 °C

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C	Caratteri stampati	Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO)
Colori	argento	Dimensioni del campo di siglatura	15.2 x 57.2 mm
Larghezza	60 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Siglatura di apparecchi		

**Marcatori per apparecchi**

Diametro foro 3,3 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
 Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CC-M 15/60 2X3 ST SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

