

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 5 mm, 5 mm, No
Nr.Cat.	<a href="#">1475640000</a>
Tipo	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
CPZ	1.000 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 9 marzo 2023 22.54.44 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,023 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

**Terminali**

Diametro del collare (D2)	1,8 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	0,85 mm
L1 in mm	5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	5 mm
Lunghezza di spellatura	5 mm	Sezione di collegamento cavo	0,34 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**H0,34/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

