

**H1,0/14 GE SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- terminali su striscia (50 pezzi)
- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">1476250000</a>
Tipo	H1,0/14 GE SP
GTIN (EAN)	4050118283082
CPZ	100 Pezzo

**H1,0/14 GE SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,022 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard

**Terminali**

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	3 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,4 mm	L1 in mm	14 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**H1,0/14 GE SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

