


H1,5/14 R SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Isolamento in polipropilene
- Resistente fino ad una temperatura di 105 °C
- su richiesta fornibile anche in materiale difficilmente infiammabile

Per conduttori di 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

Tolleranza dimensionale secondo DIN 46228 Parte 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
Nr.Cat.	1476270000
Tipo	H1,5/14 R SP
GTIN (EAN)	4050118283099
CPZ	100 Pezzo

H1,5/14 R SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,026 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	3,5 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,7 mm	L1 in mm	14 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Download

Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

H1,5/14 R SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

