

VFSKHI/4,0-6,0/9512**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Nr.Cat.	1491760000
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/9512
GTIN (EAN)	4050118301588
CPZ	100 Pezzo

VFSKHI/4,0-6,0/9512**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 2,7 g

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Densità di innesto (d3)	1,2 mm
Isolamento	presente	Larghezza di innesto (d2)	9,5 mm
Lunghezza 1 (l1)	28,6 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)
Brochure

Foglio dati

VFSKHI/4,0-6,0/9512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

