

VFSKHV/0,5-1,0/485**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Nr.Cat.	1491880000
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/485
GTIN (EAN)	4050118301748
CPZ	100 Pezzo

VFSKHV/0,5-1,0/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,978 g

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di innesto (d3)	0,5 mm
Isolamento	Completamente isolato	Larghezza di innesto (d2)	4,8 mm
Lunghezza 1 (l1)	20,2 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

VFSKHV/0,5-1,0/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

