

VFSKHV/4,0-6,0/638**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Nr.Cat.	1491950000
Tipo	VFSKHV/4,0-6,0/638
GTIN (EAN)	4050118301946
CPZ	100 Pezzo

VFSKHV/4,0-6,0/638**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,98 g

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Isolamento	Completamente isolato	Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm
Lunghezza 1 (l1)	24,2 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

VFSKHV/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

