

WFSKHV/0,5-1,05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1 mm ²
Nr.Cat.	1491960000
Tipo	WFSKHV/0,5-1,05
GTIN (EAN)	4050118301977
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 12.23.00 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

WFSKHV/0,5-1,05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,26 g

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Isolamento	Completamente isolato	Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm
Lunghezza 1 (l1)	16,3 mm	Materiale/plastica	PA
Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)
Brochure

Foglio dati

WFSKHV/0,5-1,05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

