

KRN-M6/-120 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 120 mm ²
Nr.Cat.	1494410000
Tipo	KRN-M6/-120 S
GTIN (EAN)	4050118304060
CPZ	10 Pezzo

KRN-M6/-120 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 64,3 g

Dati tecnici

Versione Serie Euro, flangia stretta

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	20 mm	Diametro interno codolo (d1)	14,7 mm
Diametro interno flangia (d2)	6,4 mm	Foro	M 6
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	20 mm
Lunghezza codolo (a)	26 mm	Lunghezza collegamento (l)	49 mm
Sezione di collegamento cavo	120 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

