

**KRN-M10/-185 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Versione   | Spine piatte, 185 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1494980000</a>        |
| Tipo       | KRN-M10/-185 S                    |
| GTIN (EAN) | 4050118304497                     |
| CPZ        | 10 Pezzo                          |

**KRN-M10/-185 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 103 g

**Dati tecnici**

Versione Serie Euro, flangia stretta

**Giunti**

|                               |                     |                              |         |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 24 mm               | Diametro interno codolo (d1) | 18,7 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 10,5 mm             | Foro                         | M10     |
| Isolamento                    | non presente        | Larghezza flangia (b)        | 26 mm   |
| Lunghezza codolo (a)          | 30 mm               | Lunghezza collegamento (l)   | 60 mm   |
| Sezione di collegamento cavo  | 185 mm <sup>2</sup> |                              |         |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**KRN-M10/-185 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

