

**KRN-M12/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, 240 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">1495500000</a>
Tipo	KRN-M12/-240
GTIN (EAN)	4050118305142
CPZ	25 Pezzo

## KRN-M12/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 129,84 g

## Dati tecnici

Versione Serie Euro, standard

## Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	26 mm	Diametro interno codolo (d1)	21 mm
Diametro interno flangia (d2)	13 mm	Foro	M 12
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	38 mm
Lunghezza codolo (a)	35 mm	Lunghezza collegamento (l)	67 mm
Sezione di collegamento cavo	240 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure

**Foglio dati**

**KRN-M12/-240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

