

KRN-M16/-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------------|
| Versione | Spine piatte,300 mm ² |
| Nr.Cat. | 1495550000 |
| Tipo | KRN-M16/-300 |
| GTIN (EAN) | 4050118304978 |
| CPZ | 20 Pezzo |

KRN-M16/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 219,25 g

Dati tecnici

Versione Serie Euro, standard

Giunti

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|
| Diametro esterno codolo (d3) | 30 mm | Diametro interno codolo (d1) | 24 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 17 mm | Foro | M 16 |
| Isolamento | non presente | Larghezza flangia (b) | 44 mm |
| Lunghezza codolo (a) | 42 mm | Lunghezza collegamento (l) | 85 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 300 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)
Brochure

Foglio dati

KRN-M16/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

