

**KRN-M12/-150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Versione   | Spine piatte, 150 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1495720000</a>        |
| Tipo       | KRN-M12/-150                      |
| GTIN (EAN) | 4050118305296                     |
| CPZ        | 25 Pezzo                          |

## KRN-M12/-150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 80,7 g

## Dati tecnici

Versione Serie Euro, standard

## Giunti

|                               |                     |                              |         |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 21,3 mm             | Diametro interno codolo (d1) | 16,8 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 13 mm               | Foro                         | M 12    |
| Isolamento                    | non presente        | Larghezza flangia (b)        | 31 mm   |
| Lunghezza codolo (a)          | 29 mm               | Lunghezza collegamento (l)   | 56 mm   |
| Sezione di collegamento cavo  | 150 mm <sup>2</sup> |                              |         |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure

**Foglio dati**

**KRN-M12/-150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

