

**KRN-M14/-25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Versione   | Spine piatte, 25 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1496530000</a>       |
| Tipo       | KRN-M14/-25                      |
| GTIN (EAN) | 4050118305883                    |
| CPZ        | 100 Pezzo                        |

## KRN-M14/-25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 16,24 g

## Dati tecnici

Versione Serie Euro, standard

## Giunti

|                               |                    |                              |       |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 10 mm              | Diametro interno codolo (d1) | 7 mm  |
| Diametro interno flangia (d2) | 15 mm              | Foro                         | M 14  |
| Isolamento                    | non presente       | Larghezza flangia (b)        | 22 mm |
| Lunghezza codolo (a)          | 15 mm              | Lunghezza collegamento (l)   | 39 mm |
| Sezione di collegamento cavo  | 25 mm <sup>2</sup> |                              |       |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |                                          |

**Foglio dati**

**KRN-M14/-25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

