

KRN-M8/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 16 mm ²
Nr.Cat.	1496990000
Tipo	KRN-M8/-16
GTIN (EAN)	4050118306514
CPZ	100 Pezzo

KRN-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 10,12 g

Dati tecnici

Versione Serie Euro, standard

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	8,5 mm	Diametro interno codolo (d1)	5,5 mm
Diametro interno flangia (d2)	8,4 mm	Foro	M8
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	15 mm
Lunghezza codolo (a)	13 mm	Lunghezza collegamento (l)	29 mm
Sezione di collegamento cavo	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

KRN-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

