

**KWPN-M10/-50 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, 50 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">1497610000</a>
Tipo	KWPN-M10/-50 90
GTIN (EAN)	4050118307078
CPZ	100 Pezzo

**KWPN-M10/-50 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 48,17 g

**Dati tecnici**

Versione Serie DIN 46235, 90°

**Giunti**

Diametro esterno codolo (d3)	14,5 mm	Diametro interno codolo (d1)	9,8 mm
Diametro interno flangia (d2)	10,5 mm	Foro	M10
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	22 mm
Lunghezza codolo (a)	28 mm	Lunghezza collegamento (l)	21,8 mm
Sezione di collegamento cavo	50 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**KWPN-M10/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

