

**KP-M5/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Versione   | Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1497920000</a>       |
| Tipo       | KP-M5/-16                        |
| GTIN (EAN) | 4050118307542                    |
| CPZ        | 100 Pezzo                        |

**KP-M5/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 12,2 g

**Dati tecnici**

Versione Serie DIN 46235, standard

**Giunti**

|                               |              |                              |                    |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 8,5 mm       | Diametro interno codolo (d1) | 5,5 mm             |
| Diametro interno flangia (d2) | 5,3 mm       | Foro                         | M 5                |
| Isolamento                    | non presente | Larghezza flangia (b)        | 13 mm              |
| Lunghezza codolo (a)          | 20 mm        | Lunghezza collegamento (l)   | 36 mm              |
| Numero d'identificazione Cu   | 8 K          | Sezione di collegamento cavo | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ETIM 8.0    | EC001050    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**KP-M5/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

