

KP-M10/-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 50 mm ²
Nr.Cat.	1498080000
Tipo	KP-M10/-50
GTIN (EAN)	4050118307559
CPZ	100 Pezzo

KP-M10/-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 49,37 g

Dati tecnici

Versione Serie DIN 46235, standard

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	14,5 mm	Diametro interno codolo (d1)	9,8 mm
Diametro interno flangia (d2)	10,5 mm	Foro	M10
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	22 mm
Lunghezza codolo (a)	28 mm	Lunghezza collegamento (l)	52 mm
Numero d'identificazione Cu	14 K	Sezione di collegamento cavo	50 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

Foglio dati

KP-M10/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

