

**KP-M20/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, 50 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">1498 120000</a>
Tipo	KP-M20/-50
GTIN (EAN)	4050 118307597
CPZ	100 Pezzo

**KP-M20/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 54,33 g

**Dati tecnici**

Versione Serie DIN 46235, standard

**Giunti**

Diametro esterno codolo (d3)	14,5 mm	Diametro interno codolo (d1)	9,8 mm
Diametro interno flangia (d2)	21 mm	Foro	M 20
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	30 mm
Lunghezza codolo (a)	28 mm	Lunghezza collegamento (l)	61,5 mm
Numero d'identificazione Cu	14 K	Sezione di collegamento cavo	50 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**KP-M20/-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

