

**KP-M14/-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte,300 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">1498550000</a>
Tipo	KP-M14/-300
GTIN (EAN)	4050118307924
CPZ	10 Pezzo

**KP-M14/-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 348,8 g

**Dati tecnici**

Versione Serie DIN 46235, standard

**Giunti**

Diametro esterno codolo (d3)	32 mm	Diametro interno codolo (d1)	24,5 mm
Diametro interno flangia (d2)	15 mm	Foro	M 14
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	48,5 mm
Lunghezza codolo (a)	50 mm	Lunghezza collegamento (l)	104 mm
Numero d'identificazione Cu	32 K	Sezione di collegamento cavo	300 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**KP-M14/-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

