

KP-M14/-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, 50 mm ²
Nr.Cat.	1498570000
Tipo	KP-M14/-50
GTIN (EAN)	4050118308105
CPZ	100 Pezzo

KP-M14/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 48,56 g

Dati tecnici

Versione Serie DIN 46235, standard

Giunti

Diametro esterno codolo (d3)	14,5 mm	Diametro interno codolo (d1)	9,8 mm
Diametro interno flangia (d2)	15 mm	Foro	M 14
Isolamento	non presente	Larghezza flangia (b)	26 mm
Lunghezza codolo (a)	28 mm	Lunghezza collegamento (l)	53,5 mm
Numero d'identificazione Cu	14 K	Sezione di collegamento cavo	50 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)
Brochure

Foglio dati

KP-M14/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

