

DKB CC 43/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MetalliCard, Strisce adesive, 43 x 70 mm, trasparente
Nr.Cat.	1500340000
Tipo	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 12.56.25 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

DKB CC 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,01 mm	Profondità (pollici)	0 inch
Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1,693 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Peso netto	0,01 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...160 °C

Dati generali

Adesivo	Acrilato modificato	Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	trasparente	Industrie consigliate	Energia, Processo
Larghezza	70 mm	Materiale	Pellicola in poliestere
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Strisce adesive	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

DKB CC 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

