

PZ RK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda tubiformi e a crimpare con rotella di crimpatura**

- Rotella di crimpatura integrata per diverse sezioni
- Pinza crimpatrice esagonale per capicorda a compressione
- Pinza crimpatrice WM-Form per capicorda tubiformi
- utilizzabile in un ampio campo di sezioni, fino a 70 o a 120 mm²

Dati generali per l'ordinazione

Versione	10mm ² , 120mm ²
Nr.Cat.	1500450000
Tipo	PZ RK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309065
CPZ	1 Pezzo

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	660 mm	Profondità (pollici)	25,984 inch
Peso netto	3.760 g		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	120 mm ²	Area di crimpatura , min.	10 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	5 mm
-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	