

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Crimpatura a WM
Nr.Cat.	<a href="#">1500920000</a>
Tipo	ES EPG 45 WM 16/35
GTIN (EAN)	4050118309478
CPZ	1 Pezzo

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0,472 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Peso netto	133,6 g		

### Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	16 mm <sup>2</sup>
	nominale	35 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM	

### Descrizione contatto

Sezione del conduttore min. AWG	6
---------------------------------	---

### Inserti a crimpire

Larghezza di crimpatura in mm	7/10	Sezione trasversale a crimpire in rame	16/35
-------------------------------	------	--	-------

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	