

ES APG 80 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione

Funzioni supplementari per la serie APG:

- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Versione	240mm ² , Crimpatura a WM
Nr.Cat.	1502580000
Tipo	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
CPZ	1 Pezzo

ES APG 80 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto	302,8 g
------------	---------

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	240 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM	

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	240 mm ²
---------------------------	---------------------

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	7 mm	Larghezza di crimpatura in mm	7
Sezione trasversale a crimpare in rame	240		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	