

## ES APG 80 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**<b>Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.</b><br /><br />&bull;&nbsp;lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico <br />&bull;&nbsp;vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm<sup>2</sup>; <br />&bull;&nbsp;testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida <br />&bull;&nbsp;limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione <li style="list-style: none"><br /> <u>Funzioni supplementari per la serie APG:</u><br /> <br />&bull;&nbsp;controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura <br />&bull;&nbsp;Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna <br />&bull;&nbsp;Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB**

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	<a href="#">1502640000</a>
Tipo	ES APG 80 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118310573
CPZ	1 Pezzo

## ES APG 80 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 350,5 g

## Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	25 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale	

## Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	12 mm	Larghezza di crimpatura in mm	12
Numero di identificazione	10	Sezione trasversale a crimpare in	
Sezione trasversale a crimpare in rame	25	alluminio	16

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure