



ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

• lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
• vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²;
• testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
• limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione <li style="list-style: none">
 <u>Funzioni supplementari per la serie APG:</u>

• controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
• Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
• Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	1502740000
Tipo	ES APG 80 HEX 240
GTIN (EAN)	4050118310481
CPZ	1 Pezzo



Foglio dati

ES APG 80 HEX 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 285,8 g

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	240 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale	

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	5 mm	Larghezza di crimpatura in mm	5
Numero di identificazione	28	Sezione trasversale a crimpare in alluminio	185
Sezione trasversale a crimpare in rame	240		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)
Brochure